

HDC 16B SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勤合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 注文番号 | 1788240000 |
| 種別 | HDC 16B SBU 2M25G |
| GTIN (EAN) | 4032248205776 |
| 数量 | 1 items |

HDC 16B SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

寸法と重量

| | | | |
|-----------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 117 mm | 奥行き (インチ) | 4.6063 inch |
| 高さ | 64 mm | 高さ (インチ) | 2.5197 inch |
| 幅 | 56.5 mm | 幅 (インチ) | 2.2244 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 45 mm | 取付寸法 - 幅 | 105 mm |
| 正味重量 | 357.8 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |

| | | |
|------|------|------------|
| 耐薬品性 | 物質 | アセトン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 掘削油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | ディーゼル |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | エチルアルコール |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | トランスミッション油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 作動油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 冷却剤 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 石油ベンジン |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 汗 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 高級ガソリン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 | |
| 耐薬品性 | 耐性 | |
| 物質 | 紫外線 | |
| 耐薬品性 | 不安定 | |
| 物質 | オゾン | |
| 耐薬品性 | 不安定 | |

HDC 16B SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

バージョン

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| ケーブル取り入れ口サイズ | M 25 | 上部 / 底部 / 蓋 | 下部 |
| カバー | カバーなし | 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 2 | ハウジング設計 | ベースハウジング |
| ロックシステム設計 | 下側のサイドロッククランプ | 設計 | 標準 |
| 設置サイズ | 6 | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 種別 | ベースハウジング | クランプのバージョン | サイドロッククランプ |
| シーリング | NBR | 内付スレッド | M 25 |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| Moduplug®に最適 | いいえ | | |

一般データ

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|------|
| ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム | 表面仕上 | 粉体塗装 |
| 保護度合い | IP65, 勘合状態 | EMC ハウジング | いいえ |
| ロック素子の材質 | ステンレススチール、防錆性 | | |

寸法

| | | | |
|----------|---------|-----------|---------|
| 穴ピッチ長 A2 | 105 mm | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 幅ハウジングC | 43 mm | 幅の基準C1 | 56.5 mm |
| ハウジングの全長 | 93.3 mm | ハウジングBの高さ | 64 mm |
| 基準B1の高さ | 5 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 16B SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC 16B SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 16B TSBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1656480000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4008190409494 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標 |
| 数量 | 1 ST | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 40D TSBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1656520000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4008190409531 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 40D TSBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1656540000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4008190409555 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 40D TSBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1787000000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4032248204243 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 40D TSBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787010000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4032248204250 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 16B TSBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1788180000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4032248205714 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標 |
| 数量 | 1 ST | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 16B TSBU 1M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1809620000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4032248284979 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標 |
| 数量 | 1 ST | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40 |
| 種別 | HDC 40D TSBU 1M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1904800000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4032248521852 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: M 40 |

HDC 16B SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 40D TOBU 2M25 | バージョン |
| 注文番号 | 1208380000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248100248 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 16B TOBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1656590000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190409609 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 40D TOBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1656630000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190409647 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 40D TOBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1656650000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190409661 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 40D TOBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1787060000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248204304 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 40D TOBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787070000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248204410 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 16B TOBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1788210000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248205745 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |

HDC 16B SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 16B DODQ 4B0 | バージョン |
| 注文番号 | 1665260000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ |
| GTIN (EAN) | 4008190421960 | ジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り |
| 数量 | 1 ST | 入れ口サイズ: none |