

HDC 48B SLU 2M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	1788360000
種別	HDC 48B SLU 2M40G
GTIN (EAN)	4032248205899
数量	1 items

HDC 48B SLU 2M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

深さ	143 mm	奥行き (インチ)	5.6299 inch
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	151.2 mm	幅 (インチ)	5.9527 inch
取付寸法 - 高さ	106 mm	取付寸法 - 幅	111 mm
正味重量	1279 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 40	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	締付けトルク	1.2 Nm

作成日 28.02.2026 08:25:35 MEZ

HDC 48B SLU 2M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	2
ハウジング設計	ベースハウジング	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
設計	標準	設置サイズ	12
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	ベースハウジング
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	シーリング	NBR
内付スレッド	M 40	色 (RAL)	RAL 7035
BG	12	Moduplug®に最適	はい

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

寸法

穴ピッチ長 A2	111 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	90 mm	幅の基準C1	120 mm
ハウジングの全長	132 mm	ハウジングBの高さ	100 mm
基準B1の高さ	10 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 48B SLU 2M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 48B TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1650980000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190299606	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1PG36G	バージョン
注文番号	1651000000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36
GTIN (EAN)	4008190299620	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1M50G	バージョン
注文番号	1788330000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
GTIN (EAN)	4032248205868	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1M40G	バージョン
注文番号	1788340000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN)	4032248205875	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	1788350000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205882	
数量	1 ST	

HDC 48B SLU 2M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 48B TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1650850000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190299453	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B TSLU 1PG36G	バージョン
注文番号	1650860000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190299460	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36
種別	HDC 48B TSLU 1PG42G	バージョン
注文番号	1670470000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190431556	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 42
種別	HDC 48B TSLU 1M50G	バージョン
注文番号	1788300000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205837	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
種別	HDC 48B TSLU 1M40G	バージョン
注文番号	1788310000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205844	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
種別	HDC 48B TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	1788320000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205851	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32