

## WSH 26 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 金属
注文番号	<a href="#">1789750000</a>
種別	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	4032248213603
数量	10 items

## WSH 26 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	134 mm	奥行き (インチ)	5.2756 inch
高さ	32.8 mm	高さ (インチ)	1.2913 inch
幅	14.8 mm	幅 (インチ)	0.5827 inch
正味重量	52.5 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最大	85 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 全般

極数 1

## 材料データ

基本材質	金属	色	グレー
UL 94 可燃性等級	None		

## 追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み
-----------	-----	--------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		