

WSH 26 MT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 金属
注文番号	1789750000
種別	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	4032248213603
数量	10 items

WSH 26 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	134 mm	奥行き (インチ)	5.2756 inch
高さ	32.8 mm	高さ (インチ)	1.2913 inch
幅	14.8 mm	幅 (インチ)	0.5827 inch
正味重量	52.5 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最大	85 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

極数	1
----	---

材料データ

基本材質	金属	色	グレー
UL 94 可燃性等級	None		

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み
-----------	-----	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		