

CC-H 15/49

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

一般注文データ

バージョン	ClipCard, アクセサリ, 15 x 49 mm, 黒色
注文番号	1790420000
種別	CC-H 15/49
GTIN (EAN)	4032248215218
数量	25 items

CC-H 15/49

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	5.5 mm	奥行き (インチ)	0.2165 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	49 mm	幅 (インチ)	1.9291 inch
正味重量	1.32 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.017 kg CO2 eq.

一般データ

バージョン	マーカーホルダー	
幅	49 mm	
UL 94 可燃性等級	V-2	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	黒色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリアミド 66	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
推奨業種	機械	
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Accessories	
動作温度範囲	-40...100 °C	

装置マーク

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-H 15/49

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

