

HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC (ヘビーデューティコネクタ) キットは、完全なプラグインコネクタを組み立てるための標準キットです。HDC キットは通常、オス型インサート、メス側インサート、プラグハウジング、隔壁ハウジング、およびケーブルグランドから構成されます。

ワイドミュラーは、測定基準または PG ケーブル入力スレッドを備えた標準コネクタの組み合わせを提供します。

導体接続レベルは、ネジ要素として設計されています。すべてのネジ接続には、ワイヤー保護スプリングを備えています。

一般注文データ

バージョン	RockStar® HDCキット-HDCコネクタ, キット, 彼は, 設置サイズ: 6, 極: 16, ねじ接続, 500 V, 16 A, ダイカストアルミニウム, M 25
注文番号	1802390000
種別	HDC-KIT-HE 16.121 M
GTIN (EAN)	4032248256846
数量	1 items

HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 565.68 g

温度

制限温度 -40 °C ... 100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	上部ケーブル取り入れ口数	1
接続方式	ねじ接続	設置サイズ	6
色 (RAL)	RAL 7035	BG	6

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65 (電源接続時)
シリーズ	彼は		

バージョン

接続方式	ねじ接続	設置サイズ	6
導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
表面仕上	粉体塗装	最大主要接点トルク	0.55 Nm
基本材質	ダイキャストアルミニウム	主要接点最小トルク	0.5 Nm
BG	6		

一般データ

極数	16	接続種別 PE	ねじ接続
設置サイズ	6	ケーブルグラウンド	M 25
基本材質	ダイキャストアルミニウム	シリーズ	彼は
定格電圧 (DIN EN 61984)	500 V	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
BG	6		

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

HDC COS



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

一般注文データ

種別	HDC COS 16	バージョン
注文番号	1431000000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
種別	HDC COS 24	バージョン
注文番号	1430900000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
種別	HDC COS 32	バージョン
注文番号	1430800000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

SPB



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

一般注文データ

種別	SPB-M 3	バージョン
注文番号	1203600000	HDCコネクタ, アクセサリ, ロックボルト
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	