

## HDC 40D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| 注文番号       | <a href="#">1804660000</a>   |
| 種別         | HDC 40D SLU 2M32G  |
| GTIN (EAN) | 4032248267606  |
| 数量         | 1 items  |

## HDC 40D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS                  | 適合                        |
| UL File Number Search | <a href="#">UL ウェブサイト</a> |
| 証明書番号 (cURus)         | E92202                    |

## 寸法と重量

|           |         |          |             |
|-----------|---------|----------|-------------|
| 高さ        | 84 mm   | 高さ (インチ) | 3.3071 inch |
| 幅         | 79.5 mm | 幅 (インチ)  | 3.1299 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 45 mm   | 取付寸法 - 幅 | 105 mm      |
| 正味重量      | 417 g   |          |             |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |  |
|------------|--|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)                                      |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f           |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 耐薬品性 | 物質   | アセトン       |
|      | 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
|      | 物質   | 掘削油        |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | ディーゼル      |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | エチルアルコール   |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | トランスミッション油 |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | 作動油        |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | 冷却剤        |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | 石油ベンジン     |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | 汗          |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | 高級ガソリン     |
|      | 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 水    |            |
| 耐薬品性 | 耐性   |            |
| 物質   | 紫外線  |            |
| 耐薬品性 | 不安定  |            |
| 物質   | オゾン  |            |
| 耐薬品性 | 不安定  |            |

## バージョン

|              |       |              |    |
|--------------|-------|--------------|----|
| ケーブル取り入れ口サイズ | M 32  | 上部 / 底部 / 蓋  | 下部 |
| カバー          | カバーなし | 上部ケーブル取り入れ口数 | 0  |

作成日 21.04.2026 05:42:16 MEZ

カタログステータス / 図面

## HDC 40D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|              |               |            |            |
|--------------|---------------|------------|------------|
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 2             | ハウジング設計    | ベースハウジング   |
| ロックシステム設計    | エンドロッククランプ、下側 | 設計         | 高          |
| 設置サイズ        | 6             | ケーブル導入口    | スレッド付き     |
| 種別           | ベースハウジング      | クランプのバージョン | 終端ロック用クランプ |
| シーリング        | NBR           | 内付スレッド     | M 32       |
| 色 (RAL)      | RAL 7035      | BG         | 6          |
| Moduplug®に最適 | はい            |            |            |

## 一般データ

|      |      |       |            |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

## 寸法

|          |         |           |         |
|----------|---------|-----------|---------|
| 穴ピッチ長 A2 | 105 mm  | ケーブル導入口   | スレッド付き  |
| 幅ハウジングC  | 43 mm   | 幅の基準C1    | 56.5 mm |
| ハウジングの全長 | 93.3 mm | ハウジングBの高さ | 84 mm   |
| 基準B1の高さ  | 5 mm    |           |         |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 40D SLU 2M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 40D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 40D TOLU 1M40G         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1139680000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248959792              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高,       |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 40                          |
| 種別         | HDC 16B TOLU 1PG21G        | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1657960000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190411015              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準,      |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21                         |
| 種別         | HDC 40D TOLU 1PG29G        | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1658020000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190411077              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高,       |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29                         |
| 種別         | HDC 40D TOLU 1M32G         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1787100000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248204441              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高,       |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 32                          |
| 種別         | HDC 16B TOLU 1M25G         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1788230000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248205769              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準,      |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 25                          |
| 種別         | HDC 16B TOLU 1M32G         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1804630000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248267552              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準,      |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 32                          |

## HDC 40D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HDC 16B TSLU 1PG21G        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1657850000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面                |
| GTIN (EAN) | 4008190410902              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 40D TSLU 1PG21G        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1657890000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面                |
| GTIN (EAN) | 4008190410933              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 40D TSLU 1PG29G        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1657910000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面                |
| GTIN (EAN) | 4008190410964              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 40D TSLU 1M32G         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1787040000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面                |
| GTIN (EAN) | 4032248204281              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32   |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 40D TSLU 1M25G         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1787050000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面                |
| GTIN (EAN) | 4032248204298              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25   |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 16B TSLU 1M25G         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1788200000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面                |
| GTIN (EAN) | 4032248205738              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 16B TSLU 1M32G         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1804640000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面                |
| GTIN (EAN) | 4032248267569              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 40D TSLU 1M40G         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1804650000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面                |
| GTIN (EAN) | 4032248267576              | ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40   |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## HDC 40D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。  
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。  
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VG M32 - MS 68             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1772240000</a> | VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス                             |
| GTIN (EAN) | 4032248129898              | レート, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, |
| 数量         | 10 ST                      | IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ                          |
| 種別         | VG M32 - K 68              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1772320000</a> | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス                          |
| GTIN (EAN) | 4032248129980              | トレート, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66,     |
| 数量         | 20 ST                      | IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6                                |