データシート

SKMU M12 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU PA（プラスチック製ロックナット）, ロックナット, M 12, 5 mm, ポリアミド6 （PA6 - GF30))
注文番号	1806540000
種別	SKMU M12 K SW
GTIN (EAN)	4032248276493
数量	100 items

データシート

SKMU M12 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

高さ	5 mm	高さ（インチ）	0.1968 inch
正味重量	1.09 g		

温度

動作温度	-40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコーン	いいえ	外径	20.79 mm
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	18 mm
厚さ	5.00 mm	ケーブルグランド	M 12
基本材質	ポリアミド6 （PA6 - GF30))	外付スレッド	M 12
内付スレッド	M 12 x 1.5	ねじ山長さ	5 mm

分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		