


製品イメージ



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 極数: 2
注文番号	1806620000
種別	WQL 2 WF6-10
GTIN (EAN)	4032248294732
数量	5 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.1575 inch
高さ	48 mm	高さ (インチ)	1.8898 inch
幅	25 mm	幅 (インチ)	0.9842 inch
正味重量	31.6 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプネジ M 6

クランプ用コンダクタ (追加接続)

端子ネジ、追加接続 M 10

全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 22.00 mm

材料データ

基本材質 銅 - 亜鉛 色 グレー

評価データ

公称電流 269 A

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装
爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		