

## HDC 16B TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40 |
| 注文番号       | <a href="#">1809620000</a>  |
| 種別         | HDC 16B TSBU 1M40G  |
| GTIN (EAN) | 4032248284979   |
| 数量         | 1 items   |

## HDC 16B TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 93.3 mm | 奥行き (インチ) | 3.6732 inch |
| 高さ   | 61 mm   | 高さ (インチ)  | 2.4016 inch |
| 幅    | 59 mm   | 幅 (インチ)   | 2.3228 inch |
| 長さ   | 93.3 mm | 長さ (インチ)  | 3.6732 inch |
| 正味重量 | 209 g   |           |             |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 耐薬品性

|      |            |
|------|------------|
| 物質   | アセトン       |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 掘削油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | ディーゼル      |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | エチルアルコール   |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 作動油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 冷却剤        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 石油ベンジン     |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 汗          |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 高級ガソリン     |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 水          |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 紫外線        |
| 耐薬品性 | 不安定        |
| 物質   | オゾン        |
| 耐薬品性 | 不安定        |

## バージョン

|              |       |              |    |
|--------------|-------|--------------|----|
| ケーブル取り入れ口サイズ | M 40  | 上部 / 底部 / 蓋  | 上部 |
| カバー          | カバーなし | 上部ケーブル取り入れ口数 | 0  |

作成日 24.02.2026 11:11:50 MEZ

カタログステータス / 図面

## HDC 16B TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|              |               |            |                     |
|--------------|---------------|------------|---------------------|
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 1             | ハウジング設計    | 側面ケーブル導入口, プラグハウジング |
| ロックシステム設計    | 下側のサイドロッククランプ | 設計         | 標準                  |
| 設置サイズ        | 6             | ケーブル導入口    | スレッド付き              |
| 種別           | プラグ           | クランプのバージョン | サイドロッククランプ          |
| シーリング        | シーリング無し       | 内付スレッド     | M 40                |
| 色 (RAL)      | RAL 7035      | BG         | 6                   |
| Moduplug®に最適 | いいえ           |            |                     |

## 一般データ

|      |      |       |            |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

## 寸法

|          |         |           |       |
|----------|---------|-----------|-------|
| ケーブル導入口  | スレッド付き  | 幅ハウジングC   | 43 mm |
| ハウジングの全長 | 93.3 mm | ハウジングBの高さ | 61 mm |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 16B TSBU 1M40G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 16B TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 16B DMDQ 2QB           | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1665270000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ |
| GTIN (EAN) | 4008190421977              | ジング上部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り         |
| 数量         | 1 ST                       | 入れ口サイズ: none                                |