

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



KSW マーキングストリップは、多極回路基板プラグインコネクタを識別するために使用されます。ユーザーは、特定のピッチに制限されずに、それらを個別に印刷できます。

- 防汚性ラベリング
- 幅 2.5 mm および 4 mm の被覆剥き
- 貼り付けるだけの簡単装着 - 完了
- 最適な接着性
- PVC 不使用

一般注文データ

バージョン	KSW, 端子マーカー, 2.5 x , ピッチ (mm) (P): 2.50 Weidmüller, 白色
注文番号	1812660000
種別	KSW 2.5 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296064
数量	50 M

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	2.5 mm	高さ (インチ)	0.0984 inch
長さ	50000 mm	長さ (インチ)	1968.5 inch
正味重量	15.83 g		

温度

動作温度範囲	150 °C
--------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリル酸系	印刷の配置	水平および垂直
アーケごとの数	20	印刷種別	ニュートラル
動作温度範囲、最大	150 °C	色	白色
ハロゲン	いいえ	長さ	50000 mm
基本材質	ポリエステル、PVCフリー	印刷文字	非搭載
互換性を有するプリンター		動作温度範囲	150 °C
用途/製造元	Weidmueller	インプリント	中立

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面


