

## KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



KSW マーキングストリップは、多極回路基板プラグインコネクタを識別するために使用されます。ユーザーは、特定のピッチに制限されずに、それらを個別に印刷できます。

- 防汚性ラベリング
- 幅 2.5 mm および 4 mm の被覆剥き
- 貼り付けるだけの簡単装着 - 完了
- 最適な接着性
- PVC 不使用

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | KSW, 端子マーカ- , 2.5 x , ピッチ (mm) (P): 2.50<br>Weidmueller, 白色 |
| 注文番号       | <a href="#">1812660000</a>                                  |
| 種別         | KSW 2.5 EL WS 50M   |
| GTIN (EAN) | 4032248296064   |
| 数量         | 50 M  |

## KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |          |          |             |
|------|----------|----------|-------------|
| 高さ   | 2.5 mm   | 高さ (インチ) | 0.0984 inch |
| 長さ   | 50000 mm | 長さ (インチ) | 1968.5 inch |
| 正味重量 | 15.83 g  |          |             |

## 温度

動作温度範囲 150 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|              |               |        |          |
|--------------|---------------|--------|----------|
| 接着剤          | アクリル酸系        | 印刷の配置  | 水平および垂直  |
| アークごとの数      | 20            | 印刷種別   | ニュートラル   |
| 動作温度範囲、最大    | 150 °C        | 色      | 白色       |
| ハロゲン         | いいえ           | 長さ     | 50000 mm |
| 基本材質         | ポリエステル、PVCフリー | 印刷文字   | 非搭載      |
| 互換性を有するプリンター |               | 動作温度範囲 | 150 °C   |
| 用途/製造元       | Weidmueller   | インプリント | 中立       |

## 装置マーカ

ハロゲン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

