

TNST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外してき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 遮断プラグ, 20 A
注文番号	1833090000
種別	TNST
GTIN (EAN)	4032248471485
数量	50 items

TNST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	29.73 mm	奥行き (インチ)	1.1705 inch
高さ	11.3 mm	高さ (インチ)	0.4449 inch
幅	2.7 mm	幅 (インチ)	0.1063 inch
正味重量	1.04 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式 プラグ接続可能

システム仕様

バージョン スペーサー

全般

設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 2.70 mm

材料データ

色 黄色

評価データ

定格電圧	500 V	公称電流	20 A
定格インパルス耐電圧	6 kV	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3		

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		