

BEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



コンポーネントプラグは、電子コンポーネントを接続断
路端子台に統合するために使用されます。電子コンポー
ネントのはんだ付け後、プラグを接続断端子台の断路
箇所を組み込むことで、断路端子台を電子コンポーネン
ト内蔵型のモジュラー端子台に変更します。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, コンポーネントプラグ
注文番号	1833100000
種別	BEST
GTIN (EAN)	4032248501014
数量	50 items

BEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	63 mm	奥行き (インチ)	2.4803 inch
高さ	49.5 mm	高さ (インチ)	1.9488 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	3.72 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式 その他

システム仕様

バージョン プラグ

全般

設置アドパイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 5.10 mm

材料データ

基本材質 Wemid 色 ベージュ

評価データ

定格電圧 250 V

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドパイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	接続されている

分類

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-05
ECLASS 15.0	27-25-03-05		