

QVAR 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	Iシリーズ, アクセサリ, 短絡接続アダプタ, ダークベージュ, 40 mm
注文番号	1836370000
種別	QVAR 1
GTIN (EAN)	4032248380510
数量	25 items

QVAR 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	6.1 mm	奥行き (インチ)	0.2402 inch
高さ	99 mm	高さ (インチ)	3.8976 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.5748 inch
正味重量	9.22 g		

温度

連続動作温度、最小 -50 °C 連続動作温度、最大 120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 交差接続リンク 取り付けレール TS 35

全般

極数 2 取り付けレール TS 35

寸法

ピッチ (mm) (P) 6.10 mm

材料データ

基本材質 Wemid 色 ダークベージュ
UL 94 可燃性等級 V-0

評価データ

公称電流 24 A

追加の技術データ

固定形式 接続されている 爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		