

## SAIL-VSA-10V(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態はLEDで表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | バルブケーブル(組立型), コネクタ無しの終端部 - バルブプラグ, デザインA (18 mm), ケーブル長: 10 m, PVC, 黒色 |
| 注文番号       | <a href="#">1845131000</a>   |
| 種別         | SAIL-VSA-10V(0.5)  |
| GTIN (EAN) | 4032248358243  |
| 数量         | 1 items  |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。  |
| 最終注文日      | 2027-02-28T00:00:00+01:00  |

## SAIL-VSA-10V(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

419 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルの技術仕様

|             |               |         |                     |
|-------------|---------------|---------|---------------------|
| ケーブル長       | 10 m          | シースカラー  | 黒色                  |
| ケーブルキャリアに最適 | はい            | コア断面積   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| シールド仕様      | いいえ           | ハロゲン    | いいえ                 |
| シース材料       | PVC           | 温度範囲、固定 | -50...80 °C         |
| 温度範囲、移動     | -25...80 °C   | 極数      | 3                   |
| 外径          | 5 mm ± 0.2 mm |         |                     |

## 一般的な技術データ

|            |                     |                           |            |
|------------|---------------------|---------------------------|------------|
| コーディング     | デザインA (18 mm)       | 接続スレッド                    | その他        |
| 接触表面       | 錫メッキ                | LED                       | はい         |
| バージョン      | コネクタ無しの終端部 - バルブプラグ | 接点材質                      | CuZn       |
| 公称電圧       | 24 V                | 公称電流                      | 4 A        |
| 保護度合い      | IP67, ねじ込み          | すべてのバルブプラグには保護回路が取り付けられます | サプレッサダイオード |
| ハウジングの温度範囲 | -25 - +80 °C        |                           |            |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |

**SAIL-VSA-10V(0.5)**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



極スキーム



配線図

