

## ZVR ZP4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, ロッキングクリップ, 直接実装
注文番号	<a href="#">1855250000</a>
種別	ZVR ZP4
GTIN (EAN)	403224839648 1
数量	25 items

## ZVR ZP4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	4.3 mm	奥行き (インチ)	0.1693 inch
高さ	49 mm	高さ (インチ)	1.9291 inch
幅	5.5 mm	幅 (インチ)	0.2165 inch
正味重量	0.86 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン	ラッチ
-------	-----

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 材料データ

基本材質	PA 66 GF 30	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	HB		

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		