

KOSF ZT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, コーディングパーツ, 直接実装
注文番号	1856860000
種別	KOSF ZT4
GTIN (EAN)	4032248400744
数量	50 items

KOSF ZT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	2.23 mm	奥行き (インチ)	0.0878 inch
高さ	14.9 mm	高さ (インチ)	0.5866 inch
幅	5.4 mm	幅 (インチ)	0.2126 inch
正味重量	0.16 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	コーディングパーツ
-------	-----------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

基本材質	PA 66 GF 30	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	HB		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		