

RAHE LN WDT1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, ロックレバー
注文番号	1865410000
種別	RAHE LN WDT1.5
GTIN (EAN)	4032248433285
数量	10 items

RAHE LN WDT1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	28 mm	奥行き (インチ)	1.1024 inch
高さ	5 mm	高さ (インチ)	0.1968 inch
幅	6.4 mm	幅 (インチ)	0.252 inch
正味重量	0.7 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

寸法

ピッチ (mm) (P)	5.00 mm
--------------	---------

材料データ

基本材質	PA 66 GF 30	色	黒色
UL 94 可燃性等級	HB		

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		