

## DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6
注文番号	<a href="#">1868570000</a>
種別	DAE M12 PA LONG
GTIN (EAN)	4032248440429
数量	10 items

## DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	7.6 mm	高さ (インチ)	0.2992 inch
長さ	17.4 mm	長さ (インチ)	0.685 inch
壁厚、最小	0.5 mm	壁厚、最大	10 mm
正味重量	1.7 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...105 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

通気量	0.1bar ΔPで0.8l/分、1bar ΔPで7.6l/分まで	O リング	NBR
GWDR の保護度合い	IP66, IP68, IP69K	シリコーン	いいえ
給水口	> 1.5 bar	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	105 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ
AF サイズ 1	17 mm	保護度合い	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド6
外付スレッド	M 12	ねじ山長さ	10 mm
内径 D2	12.00 mm	アダプター接続用トルク、最大	0.60 Nm
アダプター接続用トルク、最小	0.40 Nm	インストールのガイドライン	組立指示を参照

## 分類

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

**DAE M12 PA LONG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

