SMSE WF10/2XM6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| バージョン | ボルト式ねじ端子, バスバー, 極数: |
|------------|---------------------|
| 注文番号 | <u>1868880000</u> |
| 種別 | SMSE WF10/2XM6 |
| GTIN (EAN) | 4032248499755 |
| 数量 | 10 items |

カタログステータス / 図面 1

SMSE WF10/2XM6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 承認 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
| ROHS | 適合 | | | |
| 寸法と重量 | | | 1 | |
| | 28.5 mm | 奥行き(インチ) | 1.122 inch | |
| <u> </u> | 48 mm | 高さ(インチ) | 1.8898 inch | |
| <u>同C</u> | 30 mm | 幅(インチ) | 1.1811 inch | |
| ^帽 正味重量 | 77.7 g | | 1.1011 | |
| | | | | |
| <u> </u> | | | <u> </u> | |
| 保管温度 | -25 °C55 °C | 周囲温度 | -5 °C40 °C | |
| 環境製品コンプライアンス | | | 1 | |
| 表現表面コンテクリテンス | | | | |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) | | | |
| RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合) | | | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | | |
| SCIP | 0b4175f8-aa16-44b6-bff0-e8333344a12b | | | |
| 全般 | | | | |
| 土以 | | | | |
| 設置アドバイス | 直接実装 | 表面仕上 | 錫メッキ | |
| 材料データ | | | | |
| | | | | |
| 基本材質 | 銅 | 表面仕上 | 錫メッキ | |
| 色 | シルバーグレー | | | |
| 追加の技術データ | | | | |
| 設置アドバイス | 直接実装 | | | |
| <u> </u> | | | | |
| 7J XX | | | | |
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 | |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 | |
| TIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 13.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | | |

カタログステータス / 図面 2



SMSE WF10/2XM6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



