


SAIE-M5S-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M5, ピン、ストレート, 取り付けスレッド:, 極数: 3, 撚線/ケーブル長: 0.2 m
注文番号	1873050000
種別	SAIE-M5S-3-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478415
数量	1 items

SAIE-M5S-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 4 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

コア断面積 0.14 mm² 燃線/ケーブル長 0.2 m
カラーコーディング 茶色, 青色, 黒色 極数 3

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数 3 接触表面 金メッキ
接続方式 ピン ハウジング主要材質 真鍮, ニッケルメッキ
公称電圧 60 V 公称電流 1 A
保護度合い IP67, ねじ込み プラギング回数 ≥ 500
ケーブルグランド M 5 ハウジングの温度範囲 -25 - +80 °C


一般データ

極数 3 接続スレッド M5
接触表面 金メッキ コア断面積 0.14 mm²
接続方式 ピン ハウジング主要材質 真鍮, ニッケルメッキ
公称電圧 60 V 公称電流 1 A
保護度合い IP67, ねじ込み プラギング回数 ≥ 500
ケーブルグランド M 5 基本材質 PVC
定格電圧 60 V 接続 1 M5
接続 2 Flying wires 燃線/ケーブル長 0.2 m
ハウジングの温度範囲 -25 - +80 °C 導体外径 -

分類

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03
ECLASS 15.0 27-44-01-03

配線図



極スキーム