


CC 15/60 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MultiCard フォーマットの ClipCard デバイスマーカーは、電気設備やスイッチギアシステムのラベル付けに使用され、刻印に代わる魅力的な代替手段となります。実証済の MultiCard 形式採用で、PrintJet CONNECT または MCPプロッタでのラベリングが可能です。

- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 総合固定
- キャリア (ネジ固定可能またはケーブルストラップ付属)
- タグレール (自己接着型またはネジ固定)
- または自己接着型タグ

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ClipCard, デバイスマーカー, 15 x 60 mm,ホルダー-CC-H 15/60, 銀色 |
| 注文番号 | 1877340000 |
| 種別 | CC 15/60 MC NE SI |
| GTIN (EAN) | 4032248467976 |
| 数量 | 40 items |

CC 15/60 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 1.2 mm | 奥行き (インチ) | 0.0472 inch |
| 高さ | 15 mm | 高さ (インチ) | 0.5906 inch |
| 幅 | 60 mm | 幅 (インチ) | 2.3622 inch |
| 正味重量 | 3 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.019 kg CO2 eq. |

一般データ

| | |
|-----------------|---|
| バージョン | プラグ接続可能 |
| 幅 | 60 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 色 | 銀色 |
| ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリアミド66 |
| 印刷文字 | 非搭載 |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard |
| 推奨業種 | 機械 |
| 互換性を有するプリンター | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = Device markers |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
| 用途/製造元 | ホルダーCC-H 15/60 |

装置マーカー

ハロゲン いいえ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



CC 15/60 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | CC-H 15/60 | バージョン |
| 注文番号 | 1878910000 | ClipCard, アクセサリ, 15 x 60 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4032248473298 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | CC-RAIL 1000 | バージョン |
| 注文番号 | 1790150000 | ClipCard, アクセサリ, 1000 x 17 mm, 自己接着型, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4032248213610 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | CC-RAIL TRANSPARENT1000 | バージョン |
| 注文番号 | 1790160000 | ClipCard, カバー, 1000 x 19 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4032248213627 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | STR CC 15/60 TRANSPARENT | バージョン |
| 注文番号 | 1888280000 | ClipCard, アクセサリ, 15 x 60 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4032248494156 | |
| 数量 | 40 ST | |
| 種別 | ETO CC 15/60 TRANSPAR. | バージョン |
| 注文番号 | 1880840000 | ClipCard, アクセサリ, 15 x 60 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4032248481217 | |
| 数量 | 10 ST | |