

**WAP WSI4/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台モデルシリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

**一般注文データ**

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 端子用エンドプレート, 黒色, 高さ: 71.12 mm, 幅: 2.5 mm, V-0, Wemid, 緊合仕様: いいえ |
| 注文番号       | <a href="#">1880450000</a>                                     |
| 種別         | WAP WSI4/2   |
| GTIN (EAN) | 4032248541911  |
| 数量         | 50 items   |

**WAP WSI4/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

**寸法と重量**

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 49.49 mm | 奥行き (インチ) | 1.9484 inch |
| 高さ   | 71.12 mm | 高さ (インチ)  | 2.8 inch    |
| 幅    | 2.5 mm   | 幅 (インチ)   | 0.0984 inch |
| 正味重量 | 6.52 g   |           |             |

**温度**

|           |                |           |               |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C         | 連続動作温度、最大 | 120 °C        |

**環境製品コンプライアンス**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                      |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません        |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート<br>0,059 kg CO2 eq. |

**システム仕様**

|       |         |
|-------|---------|
| バージョン | エンドプレート |
|-------|---------|

**全般**

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 設置アドバイス | フィードスルー (ブッシング) |
|---------|-----------------|

**寸法**

|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| TS 32 オフセット | 36 mm | TS 35 オフセット | 36 mm |
|-------------|-------|-------------|-------|

**材料データ**

|             |       |   |    |
|-------------|-------|---|----|
| 基本材質        | Wemid | 色 | 黒色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |    |

**追加の技術データ**

|      |     |         |                 |
|------|-----|---------|-----------------|
| 嵌合仕様 | いいえ | 設置アドバイス | フィードスルー (ブッシング) |
|------|-----|---------|-----------------|

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |