

## ETO CC 15/27 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

## 一般注文データ

バージョン	ClipCard, アクセサリ, 15 x 27 mm, 透明
注文番号	<a href="#">1880810000</a>
種別	ETO CC 15/27 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248480890
数量	10 items

## ETO CC 15/27 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	11.9 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	永久アクリル共重合体		
アークごとの数	133		
バージョン	自己接着型		
幅	27 mm		
UL 94 可燃性等級	V-2		
動作温度範囲、最大	100 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	透明		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	ポリエステルフィルム		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard	
推奨業種	機械		
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Accessories		
動作温度範囲	-40...100 °C		

## 装置マーカー

ハロゲン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**ETO CC 15/27 TRANSPAR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

