ETO CC 15/49 TRANSPAR.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







図に類似

一般注文データ

バージョン	ClipCard, アクセサリ, 15 x 49 mm, 透明
注文番号	<u>1880830000</u>
種別	ETO CC 15/49 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248480906
数量	10 items

Weidmüller **3**

ETO CC 15/49 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	4.00
7 .	三沙

ROHS

寸法と重量			
深さ	1 mm	奥行き(インチ)	0.0394 inch
高さ	15 mm	<u></u> 高さ(インチ)	0.5906 inch
幅	49 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	1.9291 inch
正味重量	11.7 g		

温度

動作温度範囲 -40...100 ℃

適合

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	永久アクリル共重合体	
アークごとの数	76	
バージョン	自己接着型	
幅	49 mm	
UL 94 可燃性等級	V-2	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	透明	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリエステルフィルム	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
推奨業種	機械	
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Accessories	
動作温度範囲	-40100 °C	

装置マーカー

ハロゲン いいえ

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

カタログステータス / 図面 2



ETO CC 15/49 TRANSPAR.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



