

WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	測定トランス断路端子, ねじ接続, 500, 41, 2
注文番号	1887210000
種別	WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4032248526796
数量	50 items

WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E60693

寸法と重量

深さ	52 mm	奥行き (インチ)	2.0472 inch
DIN レールを含む奥行き	53.4 mm	高さ	76.5 mm
高さ (インチ)	3.0118 inch	幅	11 mm
幅 (インチ)	0.4331 inch	正味重量	35.69 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

CSA評価データ

電圧サイズB (cCSAus)	600 V	電圧サイズC (cCSAus)	600 V
現在のサイズD (cCSAus)	40 A	導体断面積の最小 (cCSAusX)	26 AWG
電流サイズC (cCSAus)	40 A	証明書番号 (cCSAus)	227775-1609344
配線の最大断面 (cCSAusX)	10 AWG	電流の規模B (cCSAus)	40 A
電圧規模D (cCSAus)	600 V		

UL評価データ

導体サイズ工場配線最大 (cURus)	10 AWG	電圧サイズB (cURus)	600 V
証明書番号 (cURus)	E60693	コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	26 AWG
コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG	電流サイズB (cURus)	30 A
電圧サイズC (cURus)	600 V	現在のサイズC (cURus)	30 A
コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	10 AWG		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10	接続方向	横向きに
締め付けトルク、最大	2.4 Nm	締め付けトルク、最小	1.2 Nm
被覆剥き長さ	8 mm	接続方式	ねじ接続
接続数	2	クランプ範囲、最大	6 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	クランプネジ	M 4
刃寸法	0.8 x 5.5 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	6 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²

WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続断面、燃線、最大	6 mm ²	接続断面、燃線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	10 mm ²	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 ねじ接続

システム仕様

バージョン	ねじ接続, スペース, プラ グイン交差接続用, ねじ込 み可能な交差接続用, コネ クタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
取り付けレール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

全般

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20
取り付けレール	TS 35		

寸法

TS 35 オフセット 38.5 mm

材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	6 mm ²	定格電圧	500 V
定格 DC 電圧	800 V	公称電流	41 A
最大導体電流	41 A	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.78 mΩ
定格インパルス耐電圧	8 kV	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.31 W
汚染度	3		


追加の技術データ

取り付け方式 嵌合仕様

分類

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

図面



WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	ZQV 10/2	バージョン	
注文番号	1739680000	アクセサリ, 短絡接続, 57 A	
GTIN (EAN)	4008190957131		
数量	25 ST		

アクセサリ




電流および電圧トランスフォーマーの配線バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

一般注文データ

種別	WAP WTL6/4FF	バージョン	
注文番号	1887240000	端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 68.5 mm, 幅: 1.5 mm,	
GTIN (EAN)	4032248526819	V-0, Wemid, 適合仕様: いいえ	
数量	20 ST		

エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	WEW 35/2	バージョン	
注文番号	1061200000	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100	
GTIN (EAN)	4008190030230	°C	
数量	50 ST		

WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	VH 13.5/4.9/3.3	バージョン
注文番号	0248500000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 4.9 mm, 高さ: 4.9 mm, 深さ: 13.5 mm, 極数: 1, 銅
GTIN (EAN)	4008190022723	
数量	100 ST	
種別	QL 2 WTL6/4FF	バージョン
注文番号	1897010000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm
GTIN (EAN)	4032248513987	
数量	100 ST	
種別	QL 3 WTL6/4FF	バージョン
注文番号	1897020000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm
GTIN (EAN)	4032248513994	
数量	100 ST	

アクセサリ



電流および電圧トランスフォーマーの配線バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

一般注文データ

種別	QL 4 WTL6/4FF	バージョン
注文番号	1897030000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm
GTIN (EAN)	4032248514007	
数量	100 ST	

WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	QL 10 WTL 6/4 FF	バージョン
注文番号	1897090000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm
GTIN (EAN)	4032248514069	
数量	100 ST	
種別	Q 2 WTL6/4FF	バージョン
注文番号	1897110000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm
GTIN (EAN)	4032248514083	
数量	100 ST	
種別	Q 4 WTL 6/4FF	バージョン
注文番号	1897130000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm
GTIN (EAN)	4032248514106	
数量	100 ST	

アクセサリ



電流および電圧トランスフォーマーの配線バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

一般注文データ

種別	Q 10 WTL 6/4FF	バージョン
注文番号	1897190000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm
GTIN (EAN)	4032248514168	
数量	50 ST	

WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスクネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。


一般注文データ

種別	QS 2/12/4	バージョン
注文番号	0270760000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, ページュ, 44 A, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4008190011420	ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 12 mm
数量	20 ST	
種別	KISC M3X20.5/10 EK4	バージョン
注文番号	0303000000	クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール
GTIN (EAN)	4008190163686	
数量	100 ST	

丸端子

PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル



一般注文データ

種別	LIR 1,5M4 V	バージョン
注文番号	9200090000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M4 V	バージョン
注文番号	9200170000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409792	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 6M4 V	バージョン
注文番号	9200230000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410057	
数量	100 ST	

WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバ (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバ、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 0.6X3.5X100	バージョン	
注文番号	9008390000	スクリュードライバ、スクリュードライバ	
GTIN (EAN)	4032248056354		
数量	1 ST		

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、平行コネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン	
注文番号	9006120000	プレスツール、接点対応圧着ツール、0.5mm ² 、6mm ² 、楕円クリンプ、ダブルクリンプ	
GTIN (EAN)	4008190044527		
数量	1 ST		

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	WQB 10 WTL 6/4 FF	バージョン	
注文番号	2550780000	渡り配線コネクタ (端子)、ねじ込み、橙色、41 A、極数: 10、ピッチ (mm)	
GTIN (EAN)	4050118560640	(P): 11.10、絶縁: はい、幅: 106.9 mm	
数量	10 ST		

WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ




電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

種別	WQB 12 WTL 6/4 FF	バージョン
注文番号	2552080000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 12, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050118577655	(P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 129.1 mm
数量	10 ST	
種別	WQB 2 WTL 6/4 FF	バージョン
注文番号	2550640000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050118560503	(P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 18.2 mm
数量	10 ST	
種別	WQB 3 WTL 6/4 FF	バージョン
注文番号	2550740000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050118560602	(P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 29.3 mm
数量	10 ST	
種別	WQB 4 WTL 6/4 FF	バージョン
注文番号	2550750000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050118560619	(P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
数量	10 ST	

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線
を介して実現されます。また、追加の配線作業を容
易に回避することができます。電極が破損しても、端
子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モ
ジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な
渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	WQB 5 WTL 6/4 FF	バージョン
注文番号	2550760000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 5, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050118560626	(P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 51.5 mm
数量	10 ST	
種別	WQB 6 WTL 6/4 FF	バージョン
注文番号	2551490000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 6, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050118577648	(P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 62.6 mm
数量	10 ST	

WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	WQB 7 WTL 6/4 FF	バージョン
注文番号	2550770000	渡り配線コネクタ (端子, ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 7, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050118560633	(P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 73.7 mm
数量	10 ST	

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。


WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
 - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	WS 12/9.5-11 MC NE WS	バージョン
注文番号	2484220000	, ポリアミド 66, 色: 白色
GTIN (EAN)	4050118494808	
数量	300 ST	

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	