STR CC 15/49 TRANSPARENT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







図に類似

一般注文データ

バージョン	ClipCard, アクセサリ, 15 x 49 mm, 透明
注文番号	<u>1888300000</u>
種別	STR CC 15/49 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248494170
数量	40 items



STR CC 15/49 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001288

27-40-06-29

27-40-06-29

27-28-11-04

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

	<u> </u>		
ROHS	適合		
寸法と重量			
1位(主主			
	0.5 mm	奥行き(インチ)	0.0197 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	49 mm	幅(インチ)	1.9291 inch
正味重量	0.42 g		
温度			
動作温度範囲	-2080 °C		
環境製品コンプライアンス			
	Stelle of BA L. L.		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
一般データ			
バージョン	自己接着型		
·····································	49 mm		
UL 94 可燃性等級	НВ		
動作温度範囲、最大	80 °C		
動作温度範囲、最小	-20 °C		
 色	透明		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	PVC		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard	
推奨業種	機械		
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Accessories		
動作温度範囲	-2080 °C		
ーーーーー 装置マーカー			
<u> </u>			
ハロゲン	いいえ		
分類			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001288

EC001288

27-40-06-29

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04



STR CC 15/49 TRANSPARENT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



