
データシート

SAIL-VSA-5.0U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態は LED で表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

一般注文データ

バージョン	バルブケーブル (組立型), コネクタ無しの終端部 – バルブプラグ, デザインA（18 mm）, ケーブル長: 5 m, PUR, グレー
注文番号	1891000500
種別	SAIL-VSA-5.0U-230
GTIN (EAN)	4032248473021
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2027-02-28T00:00:00+01:00

データシート

SAIL-VSA-5.0U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	162 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	5 m	シースカラー	グレー
ケーブルキャリアに最適	はい	コア断面積	0.75 mm²
シールド仕様	いいえ	ハロゲン	いいえ
シース材料	PUR	極数	3
外径	4.6 mm ± 0.2 mm		

一般的な技術データ

コーディング	デザインA（18 mm）	接続スレッド	その他
接触表面	錫メッキ	LED	はい
バージョン	コネクタ無しの終端部 – バルブプラグ	接点材質	CuZn
公称電圧	230 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67, ねじ込み	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C

プラグ、右

プラグ右	自由導体端部

プラグ、左

左プラグ	バルブプラグ, デザインA（18 mm）, 極数: 3, IP67, プラスチック, シールドなし

分類

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


SAIL-VSA-5.0U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図



極スキーム



配線図

