

## HDC-CM-2SPN2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



柔軟性と汎用性：多くのアプリケーションに適したソリューション ConCept はモジュールとフレームで構成されるモジュラーシステムです。これらは、HDCハウジングに容易に統合できる完全なインサートを形成します。特許取得済のモジュールシステムを使用すると、個別のコネクタを組み立てることができます。

電力、信号、およびデータ転送用のさまざまなモジュールは、空気圧対応モジュールおよび SC/LC ケーブルによってさらに補足されます。

堅固な 1 ピースのモジュールフレーム設計 (ポリカーボネートまたはダイキャスト亜鉛製でも可能) と、内蔵型のモジュールリリース補助機能により、製品の取り扱いが改善されます。

## 一般注文データ

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| バージョン      | HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール |
| 注文番号       | <a href="#">1894770000</a>    |
| 種別         | HDC-CM-2SPN2.5                |
| GTIN (EAN) | 4032248509249                 |
| 数量         | 1 items                       |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |         |          |             |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ   | 25.4 mm | 高さ (インチ) | 1 inch      |
| 幅    | 11.4 mm | 幅 (インチ)  | 0.4488 inch |
| 長さ   | 34 mm   | 長さ (インチ) | 1.3386 inch |
| 正味重量 | 14 g    |          |             |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 80 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠                                   |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24 |

## ConCept空圧モジュール

|             |        |              |              |
|-------------|--------|--------------|--------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0    | 色            | 黒色           |
| バルブ数        | 2      | モジュール本体マテリアル | PA 6.6       |
| シャットオフ      | いいえ    | 検査圧力         | 10 bar       |
| 接点移動        | 4 mm   | ホース種別        | PTFEホースのみを使用 |
| 接続断面 (内部)   | 2.5 mm | シール素材        | NBR          |

## 一般データ

|             |                         |                       |               |
|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 極数          | 2                       | 接続方式                  | ホース接続 (空圧式)   |
| UL 94 可燃性等級 | V-0                     | 色                     | 黒色            |
| 絶縁材         | PCガラス繊維補強 (UL認定および鉄道認定) | 種別                    | ピン            |
| 基本材質        | ポリアミド、ガラス繊維強化           | シリーズ                  | ConCept モジュール |
| ハロゲン不使用     | false                   | DIN EN 45545-2準拠の低排煙性 | はい            |

## 寸法

|        |         |        |       |
|--------|---------|--------|-------|
| 幅      | 11.4 mm | ベースの全長 | 34 mm |
| プラグの高さ | 25.4 mm |        |       |

## バージョン

|      |             |      |               |
|------|-------------|------|---------------|
| 接続方式 | ホース接続 (空圧式) | 基本材質 | ポリアミド、ガラス繊維強化 |
|------|-------------|------|---------------|

## 分類

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002943 | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |

ECLASS 15.0

27-44-02-92

## HDC-CM-2SPN2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | HDC-DW-M0D                 | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1688200000</a> | ツールその他, 接点解除ツール |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |