

## MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

バージョン	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 44 mm, 幅: 156 mm, 深さ: 3 mm, 基本材質: スチール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	<a href="#">1898210000</a>
種別	MOPL K3 N FE
GTIN (EAN)	4032248516797
数量	1 items

## MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.7323 inch
幅	156 mm	幅 (インチ)	6.1417 inch
取付寸法 - 高さ	22 mm	取付寸法 - 幅	147.2 mm
正味重量	71 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	2 mm	表面仕上	亜鉛めっき
基本材質	スチール板、亜鉛メッキ	取付寸法 - 幅	147.2 mm
取付寸法 - 高さ	22 mm		

## 一般的な情報

素材の厚み	2 mm	表面仕上	亜鉛めっき
基本材質	スチール板、亜鉛メッキ		

## 分類

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

種別	TS15X5 ST K3	バージョン
注文番号	<a href="#">8000003885</a>	レール, TS 15, 幅: 155 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛
GTIN (EAN)	4050118652512	メッキおよび不動態化
数量	20 ST	