

STGH O.ZA/O.R/SW ZRV2.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, プラグハウジング, 5.15 mm, 黒色, 黒色, プラグ
注文番号	1898430000
種別	STGH O.ZA/O.R/SW ZRV2.5
GTIN (EAN)	4032248517626
数量	25 items

STGH 0.ZA/O.R/SW ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	24.2 mm	奥行き (インチ)	0.9528 inch
高さ	31.5 mm	高さ (インチ)	1.2402 inch
幅	5.15 mm	幅 (インチ)	0.2028 inch
正味重量	1.78 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式 プラグイン接続

システム仕様

バージョン	ハウジングベース部	エンドカバープレートの要求	いいえ
内部で交差接続されたレベル	いいえ		

全般

設置アドバイス プラグ

材料データ

基本材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	2.5 mm ²	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W		

追加の技術データ

設置アドバイス プラグ 爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		