

## SCREWTY-M8-DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール

## Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

バージョン	モールドM8ケーブル用ケーブルグランドツール
注文番号	<a href="#">1900011000</a>
種別	SCREWTY-M8-DM
GTIN (EAN)	4032248436811
数量	1 items
パッケージ	段ボール箱

## SCREWTY-M8-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	262 g
------	-------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ねじ締めツール

トルク設定、最大	1.7 Nm	トルク設定、最小	0.5 Nm
----------	--------	----------	--------

## 重要なメモ

製品情報	同梱品： <ul style="list-style-type: none"><li>トルクスクリュードライバー 0.5 ~ 1.7 Nm + 設定補助</li><li>交換可能な刃 1/4 インチ</li><li>成形ライン用アタッチメント M8</li></ul>
------	--

## 分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		