

**SCREWTY-M12 F-DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## どのアプリケーションにも最適なツール

## Screwty

®は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty®を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty®は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです(90%以上)。Screwty®は、従来の1/4インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12とM8の丸型プラグインコネクタ、M12FとM8Fの個別調整対応プラグとソケット、およびM23のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

バージョン	Cable gland tool for M12 connectors
注文番号	<a href="#">1900021000</a>
種別	SCREWTY-M12 F-DM
GTIN (EAN)	4032248436828
数量	1 items
パッケージ	段ボール箱

**SCREWTY-M12 F-DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****寸法と重量**

正味重量 265 g

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 影響なし  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**ねじ締めツール**

トルク設定、最大 1.7 Nm トルク設定、最小 0.5 Nm

**重要なメモ**

製品情報 同梱品：  
• トルクスクリュードライバー 0.5 ~ 1.7 Nm + 設定補助  
• 交換可能な刃 1/4 インチ  
• カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M12F

**分類**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		