

SCREWTY-M12 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

バージョン	Cable gland tool for M12 connectors
注文番号	1900021000
種別	SCREWTY-M12 F-DM
GTIN (EAN)	4032248436828
数量	1 items
パッケージ	段ボール箱

SCREWTY-M12 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	265 g
------	-------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ねじ締めツール

トルク設定、最大	1.7 Nm	トルク設定、最小	0.5 Nm
----------	--------	----------	--------

重要なメモ

製品情報	同梱品： <ul style="list-style-type: none">トルクスクリュードライバー 0.5 ~ 1.7 Nm + 設定補助交換可能な刃 1/4 インチカスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M12F
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		