

## SCREWTY- M8 F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール

## Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | M8コネクタ用ケーブルグランドツール         |
| 注文番号       | <a href="#">1900030000</a> |
| 種別         | SCREWTY- M8 F              |
| GTIN (EAN) | 4032248375837              |
| 数量         | 1 items                    |
| パッケージ      | 段ボール箱                      |

## SCREWTY- M8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |          |          |             |
|------|----------|----------|-------------|
| 幅    | 30.3 mm  | 幅 (インチ)  | 1.1929 inch |
| 長さ   | 220 mm   | 長さ (インチ) | 8.6614 inch |
| 正味重量 | 148.72 g |          |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 影響なし                    |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 技術データ

|      |   |
|------|---|
| 項目説明 | SAIディストリビュータ用<br>ケーブルグランドツール、<br>サイズM8F |
|------|---|

## 重要なメモ

|      |   |
|------|---|
| 製品情報 | 同梱品：<br>• 標準ハンドル 1/4 インチ<br>• カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M8F |
|------|---|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |