

SCREWTY-M8 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

®は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty®を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty®は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです(90%以上)。Screwty®は、従来の1/4インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12とM8の丸型プラグインコネクタ、M12FとM8Fの個別調整対応プラグとソケット、およびM23のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

バージョン	Cable gland tool for M8 connectors
注文番号	1900031000
種別	SCREWTY-M8 F-DM
GTIN (EAN)	4032248436835
数量	1 items
パッケージ	段ボール箱

SCREWTY-M8 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

正味重量 261 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ねじ締めツール

トルク設定、最大 1.7 Nm トルク設定、最小 0.5 Nm

重要なメモ

製品情報 同梱品：
• トルクスクリュードライバー 0.5 ~ 1.7 Nm + 設定補助
• 交換可能な刃 1/4 インチ
• カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M8F

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		