

SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Screwty® アタッチメントは、M12 丸型プラグインコネクタに適しており、刻み付きナットの外寸は 14.5 ± 0.3 mm です。締め付けトルクは 0.8 ~ 1.2 Nn です。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | Cable gland tool adapter for moulded M12 lines |
| 注文番号 | 1900100000 |
| 種別 | SCREWTY M12 KO O. SD |
| GTIN (EAN) | 4032248409952 |
| 数量 | 1 items |
| パッケージ | ビニール袋 |

SCREW M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

| | |
|------|------|
| 正味重量 | 16 g |
|------|------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

ねじ締めツール

| | | | |
|--------|-----|-----|---------|
| 接続スレッド | M12 | サイズ | 14.5 mm |
|--------|-----|-----|---------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 | | |