

## SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty® アタッチメントは、M12 丸型プラグインコネクタに適しており、刻み付きナットの外寸は  $14.5 \pm 0.3$  mm です。締め付けトルクは  $0.8 \sim 1.2$  Nn です。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | Cable gland tool adapter for moulded M12 lines |
| 注文番号       | <a href="#">1900100000</a>                     |
| 種別         | SCREWTY M12 KO O. SD                           |
| GTIN (EAN) | 4032248409952                                  |
| 数量         | 1 items  |
| パッケージ      | ビニール袋  |

## SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |
|------|--------|
| 正味重量 | 14.5 g |
|------|--------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 影響なし                    |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## ねじ締めツール

|        |     |     |         |
|--------|-----|-----|---------|
| 接続スレッド | M12 | サイズ | 14.5 mm |
|--------|-----|-----|---------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |