

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Screwty® アタッチメントは、M8 丸型プラグインコネクタに適しており、刻み付きナットの外寸は 10 ± 0.3 mm です。締め付けトルクは 0.5 ~ 0.6 Nn です。

一般注文データ

バージョン	Cable gland tool adapter for moulded M8 lines
注文番号	1900110000
種別	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
数量	1 items
パッケージ	ビニール袋

SCREW M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

正味重量	11.44 g
------	---------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ねじ締めツール

接続スレッド	M8	サイズ	10 mm
--------	----	-----	-------

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		