

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Screwty® アタッチメントは、個別調整対応 M12 丸型プラグインコネクタに適しており、刻み付きナットの外寸は 19.8 ± 0.3 mm です。締め付けトルクは 0.8 ~ 1.2 Nm です。

一般注文データ

バージョン	Cable gland tool adapter for M12 connectors
注文番号	1900120000
種別	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
数量	1 items
パッケージ	ビニール袋

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	17.8 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ねじ締めツール

接続スレッド	M12	サイズ	19.8 mm
--------	-----	-----	---------

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		