

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25	
注文番号	<u>1902330000</u>	
種別	HDC 16A SLU 1M25G	
GTIN (EAN)	4032248591916	
数量	1 items	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
	C C C MI IIC

ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号(cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	96 mm	奥行き(インチ)	3.7795 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	62.7 mm	幅(インチ)	2.4685 inch
取付寸法 - 高さ	40 mm	 取付寸法 - 幅	64 mm
正味重量	222 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane s	ulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f		
耐薬品性	物質	アセトン		
	耐薬品性	条件付き耐性		
	物質	掘削油		
	耐薬品性	耐性		
	物質	ディーゼル		
	耐薬品性	耐性		
	物質	エチルアルコール		
	耐薬品性	耐性		
	物質	トランスミッション油		
	耐薬品性	耐性		
	物質	作動油		
	耐薬品性	耐性		
	物質	冷却剤		
	耐薬品性	耐性		
	物質	石油ベンジン		
	耐薬品性	耐性		
	物質	汗		
	耐薬品性	耐性		
	物質	高級ガソリン		
	耐薬品性	条件付き耐性		
	物質	水		
	耐薬品性	耐性		
	物質	紫外線		
	耐薬品性	不安定		
	物質	オゾン		
	耐薬品性	不安定		

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	上部 / 底部 / 蓋	下部
締付けトルク	0.5 Nm	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下 側	設計	標準

作成日 07.11.2025 04:25:28 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

設置サイズ	5	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング		終端ロック用クランプ
内付スレッド	M 25	色(RAL)	RAL 7035
BG	5		
一般データ			
(- 1111 - 111			
締付けトルク	0.5 Nm		ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いい <i>え</i>	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性
寸法			
ウピッチ馬 40	0.4	ムーデル等入口	7 L I L L +
穴ピッチ長 A2	64 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	29.5 mm	幅の基準C1	50 mm
ハウジングの全長	79 mm		57 mm
基準B1の高さ	4 mm		
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437 EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジ ングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレ ス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対 して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベル が付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

-般注文データ

種別	HDC 16A DMDL 2BO	バージョン
注文番号	<u>1665910000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サ
GTIN (EAN)	4008190422943	ジング上部カバー, エンドロッ
数量	1 ST	

イズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ

ッククランプ、下側, 標準