

## HDC 32B SDLU 1M32G


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	<a href="#">1902650000</a>
種別	HDC 32B SDLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248585656
数量	1 items

## HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
 UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
 証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

深さ	126 mm	奥行き (インチ)	4.9606 inch
高さ	96 mm	高さ (インチ)	3.7795 inch
幅	143.1 mm	幅 (インチ)	5.6338 inch
取付寸法 - 高さ	67 mm	取付寸法 - 幅	112 mm
正味重量	788 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
 REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
 SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

耐薬品性	物質	アセトン
耐薬品性	耐薬品性	条件付き耐性
耐薬品性	物質	掘削油
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	ディーゼル
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	作動油
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	冷却剤
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	汗
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	高級ガソリン
耐薬品性	耐薬品性	条件付き耐性
耐薬品性	物質	水
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	紫外線
耐薬品性	耐薬品性	不安定
耐薬品性	物質	オゾン
耐薬品性	耐薬品性	不安定

## HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバー付き	締め付けトルク	2 Nm
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
カバー設計	カバー付き	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	標準
設置サイズ	10	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 32
色 (RAL)	RAL 7035	BG	10
Moduplug®に最適	はい		

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

## 寸法

穴ピッチ長 A2	112 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	82.5 mm	幅の基準C1	92.5 mm
ハウジングの全長	94 mm	ハウジングBの高さ	96 mm
基準B1の高さ	5 mm		

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 32B SDLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ハウジング、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 32B TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788450000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205981	
数量	1 ST	
種別	HDC 32B TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1219300000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190164652	
数量	1 ST	

## ハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 32B TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788420000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205950	
数量	1 ST	

## HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	HDC 32B TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1667120000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190424329	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29