

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36
注文番号	<u>1902750000</u>
種別	HDC 32B KBU 1PG36G
GTIN (EAN)	4032248585694
数量	1 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

MAMID承認件数		
	C C - 344 III	c

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E92202

### 寸法と重量

深さ	139.4 mm	奥行き(インチ)	5.4882 inch
高さ	83 mm	ーー 高さ(インチ)	3.2677 inch
幅	97 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	3.8189 inch
正味重量	472 g		

### 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane su	Ifonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	0dda3647412f
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	 汗
	耐薬品性	
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
	物質	オゾン
	耐薬品性	不安定

### バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	PG 36	上部 / 底部 / 蓋	下部	
締付けトルク	2 Nm	上部ケーブル取り入れ口数	1	

作成日 11.11.2025 09:12:22 MEZ



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	カップリングハウジング
ロックシステム設計	 下側のサイドロッククラン プ	設計	標準
設置サイズ	10	ケーブル導入口	 スレッド付き
種別	カップリング拡張パーツ	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	PG 36
色(RAL)	RAL 7035	BG	10
Moduplug®に最適	はい		
一般データ			
(**/		+ > " > + 2 + + + + + + + + + + + + + + + + +	*
締付けトルク	2 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性
寸法			
, <u>~</u> "\#\ —	_ , , , , , , , ,	1= ± >% 4% o	20.5
ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	82.5 mm
ハウジングの全長	94 mm	ハウジングBの高さ	83 mm
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### ハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

### 一般注文データ

種別	HDC 32B TSBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<u>1666840000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190424046	面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,
数量	1 ST	標準, ケープル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 32B TSBU 1M32G	バージョン
種別 注文番号	HDC 32B TSBU 1M32G 1788400000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側

#### ハウジング、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

種別 HDC 32B TOBU 1M40G パージョン 注文番号 1221070000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, プ GTIN (EAN) 4032248998180 ラグハウジング, 上部ケーブル導入口, 下側のサイドロッククランプ, 数量 1 ST 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40

作成日 11.11.2025 09:12:22 MEZ



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	HDC 32B TOBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<u>1666870000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上
GTIN (EAN)	4008190424077	部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,
数量	1 ST	標準, ケープル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 32B TOBU 1M32G	パージョン
種別 注文番号	HDC 32B TOBU 1M32G 1788430000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上

#### カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

### 一般注文データ

種別	HDC 32B DODQ 4BO	バージョン
注文番号	<u>1165790000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハ
GTIN (EAN)	4032248964512	ウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
数量	1 ST	

作成日 11.11.2025 09:12:22 MEZ