

**VG PG11-K67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図に類似**

ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

**一般注文データ**

バージョン	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド、ストレート, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, ポリアミド6
注文番号	<a href="#">1909780000</a>
種別	VG PG11-K67
GTIN (EAN)	4032248536702
数量	50 items

## VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

高さ	29 mm	高さ (インチ)	1.1417 inch
長さ	37 mm	長さ (インチ)	1.4567 inch
正味重量	8.78 g		

## 温度

動作温度	-20 °C...80 °C
------	----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	10 mm	外側ケーブル直径、最小.	5 mm
締付けトルク	2 Nm	シリコーン	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C	スレッドピッチ	1.41 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	22 mm
保護度合い	IP67	ケーブルグランド	PG
基本材質	ポリアミド6	シールインサート	NBR
外付スレッド	PG 11	ねじ山長さ	8 mm
袋ナット最大トルク	3.00 Nm	ロックナットのトルク、最小	1.50 Nm
アダプター接続用トルク、最大	2.50 Nm	アダプター接続用トルク、最小	1.50 Nm
キャップナットのトルク、最小	2.00 Nm	ロックナット最大トルク	2.50 Nm

## 分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

**VG PG11-K67**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**プラスチックロックナット、グレー**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

**一般注文データ**

種別	SKMU PG11-K GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1697460000</a>	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, PG 11, 5
GTIN (EAN)	4008190880576	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
数量	100 ST	

**ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

**一般注文データ**

種別	GWDR PG11-NP	バージョン
注文番号	<a href="#">1719560000</a>	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352820	11, ネオプレン
数量	100 ST	

**ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

**一般注文データ**

種別	GWDR PG11-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1719460000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352714	11, ポリエチレン
数量	100 ST	