

VG M25-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド、ストレート, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
注文番号	1909870000
種別	VG M25-1/K68
GTIN (EAN)	4032248536795
数量	50 items

VG M25-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.3386 inch
長さ	43 mm	長さ (インチ)	1.6929 inch
正味重量	16.1 g		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	17 mm	外側ケーブル直径、最小.	11 mm
GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール (30分)	締付けトルク	3.5 Nm
シリコーン	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
標準	EN/IEC 62444	AF サイズ 1	29 mm
AF サイズ	29 mm	保護度合い	IP67, IP68 - 5バール (30分)
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド6
シールインサート	CR	外付スレッド	M 25
ねじ山長さ	8 mm	袋ナット最大トルク	5.50 Nm
ロックナットのトルク、最小	3.00 Nm	注 : 保護等級	IP66 アプリケーションは、スレッド接続対応シリリングに限り使用できます。スレッド接続対応シリリングがない場合、IP54だけが可能です。
保護等級 (UL)	Type 4X	アダプター接続用トルク、最大	4.00 Nm
アダプター接続用トルク、最小	3.00 Nm	キャップナットのトルク、最小	4.50 Nm
ロックナット最大トルク	4.00 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260 - BM EN 13	証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260 - BM EN 13
---------------------	---------------------	------------------------	---------------------

承認条件 DNV, UL, cULus

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M25-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**プラスチックロックナット、グレー**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M25 - K GR	バージョン
注文番号	1772470000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 25, 6
GTIN (EAN)	4032248130214	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
数量	100 ST	

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M25-NP	バージョン
注文番号	1736250000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956042	25, ネオプレン
数量	100 ST	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M25-PO	バージョン
注文番号	1777950000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158218	25, ポリエチレン
数量	50 ST	