

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

パージョン	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブ ルグランド, ストレート, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール (30分), 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<u>1909910000</u>
種別	VG M16-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536832
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承	祁	

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

高さ	28.5 mm	高さ(インチ)	1.122 inch
長さ	35.5 mm	 長さ(インチ)	1.3976 inch
正味重量	26 g		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	10 mm	外側ケーブル直径、最小.	5 mm
0 リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール(30分)
締付けトルク	7 Nm	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	AF サイズ 1	20 mm
AF サイズ 2	20 mm	AF サイズ	20 mm
保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール(30分)	ケーブルグランド	測定基準, M 16
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	CR
シーリング	NBR	外付スレッド	M 16
ねじ山長さ	7 mm	 袋ナット最大トルク	8.50 Nm
保護等級(UL)	Type 4X	アダプター接続用トルク、最大	4.50 Nm
アダプター接続用トルク、最小	3.50 Nm	キャップナットのトルク、最小	7.50 Nm
クランプインサート	ポリアミド		

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (GERMLLOYD)	E-14047	証明書番号、ケーブルグランド(UL)	E-199260
証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260	承認条件	DNV, UL, cULus

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32

作成日 05.11.2025 07:39:18 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

データシート

VG M16-1/MS68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU M16 MS バージョン

注文番号 1736990000 SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 16, 2.8 mm, 真

4008190956462 鍮、ニッケルメッキ

数量 100 ST

GTIN (EAN)

真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU M16 MS SC パージョン 注文番号 0930640001 SKMU MS (真鍮製ロックナット) , ロックナット, M 16, 4 mm, 真鍮

GTIN (EAN) 4032248976065

数量 50 ST

閉鎖栓



IP 保護等級の維持に、余剰のスレッド穿孔を閉じます

一般注文データ

種別 GWDR M16-NP バージョン 注文番号 <u>1736230000</u> GWDR NP(平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M GTIN (EAN) 4008190956028 16, ネオプレン

数量 50 ST

作成日 05.11.2025 07:39:18 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 GWDR M16-PO バージョン

注文番号 <u>1777930000</u> GWDR PO(平形ガスケット – ポリエチレン), シーリングリング, M

4032248158195 16, ポリエチレン

数量 50 ST

GTIN (EAN)

加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 KSWF M16 パージョン 注文番号 1076680000 KSWF(平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 16, バル

GTIN (EAN) 4032248838615 カナイズドファイバー

数量 25 ST

ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 KSWN M16 バージョン 注文番号 <u>1076630000</u> KSWN(平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 16, ナイ GTIN (EAN) 4032248838677 ロン6 数量 25 ST

作成日 05.11.2025 07:39:18 MEZ