

## 図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

バージョン	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5/8インチ (30分), 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1909950000</a>
種別	VG M50-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536870
数量	5 items

## VG M50-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.0472 inch
長さ	61 mm	長さ (インチ)	2.4016 inch
正味重量	289.6 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## 一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	38 mm	外側ケーブル直径、最小.	27 mm
Oリング	NBR	GWDRの保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分)
締付けトルク	18 Nm	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	AF サイズ 1	58 mm
AF サイズ 2	58 mm	AF サイズ	58 mm
保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分)	ケーブルグランド	測定基準, M 50
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	CR
シーリング	NBR	外付スレッド	M 50
ねじ山長さ	9 mm	袋ナット最大トルク	31.00 Nm
保護等級 (UL)	Type 4X	アダプター接続用トルク、最大	18.50 Nm
アダプター接続用トルク、最小	17.50 Nm	キャップナットのトルク、最小	29.00 Nm
クランプインサート	ポリアミド		

## 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (GERMILLOYD)	E-14047	証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260
証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260	承認条件	DNV, UL, cULus

## 分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VG M50-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M50 MS	バージョン	
注文番号	<a href="#">1737040000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 50, 5 mm, 真	
GTIN (EAN)	4008190956516	鍮、ニッケルメッキ	
数量	25 ST		

## 真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M50 MS SC	バージョン	
注文番号	<a href="#">0930640006</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 50, 5 mm, 真鍮	
GTIN (EAN)	4032248976102		
数量	5 ST		

## ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M50-NP	バージョン	
注文番号	<a href="#">1736280000</a>	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M	
GTIN (EAN)	4008190956073	50, ネオプレン	
数量	20 ST		

## VG M50-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M50-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1777980000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158249	50, ポリエチレン
数量	50 ST	

## 加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWF M50	バージョン
注文番号	<a href="#">1076720000</a>	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 50, パル
GTIN (EAN)	4032248838646	カナイズドファイバー
数量	25 ST	

## ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWN M50	バージョン
注文番号	<a href="#">0900660000</a>	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 50, ナイ
GTIN (EAN)	4032248850105	ロン6
数量	25 ST	