

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90 % 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

バージョン	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
注文番号	1910000000
種別	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
数量	1 items
パッケージ	段ボール箱

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

正味重量 190.08 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明 M8、M12-ケーブルおよび
コネクタ用ねじ込グランド
ツール

重要なメモ

製品情報 同梱品：
• 標準ハンドル 1/4 インチ
• 成形ライン用アタッチメント M8
• カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M8F
• 成形ライン用アタッチメント M12
• カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M12F

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ



このScrewty® アタッチメントは、個別調整対応 M23 丸型プラグインコネクタや、ロール付属刻み付きナットの外寸が 26.2 ± 0.3 mm の被覆成形 M23 丸型プラグインコネクタに適しています。締め付けトルクは 2 ~ 2.5 Nn です。

一般注文データ

種別	SCREWTY M23	バージョン
注文番号	1981560000	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
数量	1 ST	

M12 K コード化および L コード化のオーバーモールドケーブル対応 Screwty



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	バージョン
注文番号	2522710000	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
GTIN (EAN)	4050118534566	
数量	1 ST	
種別	SCREWTY M12 K+L O.SD	バージョン
注文番号	2486610000	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
GTIN (EAN)	4050118497403	
数量	1 ST	