データシート

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール
Screwty
® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90 % 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

バージョン	M8、M12 ラインおよびコネクタケーブルグランド用ツール
注文番号	1910000000
種別	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
数量	1 items
パッケージ	段ボール箱

データシート

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	190.08 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	M8、M12-ケーブルおよび コネクタ用ねじ込グランド ツール

重要なメモ

製品情報	同梱品： • 標準ハンドル 1/4 インチ • 成形ライン用アタッチメント M8 • カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M8F • 成型ライン用アタッチメント M12 • カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M12F

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



このScrewty® アタッチメントは、個別調整対応 M23 丸型プラグインコネクタや、ロール付属刻み付きナットの外寸が 26.2 ± 0.3 mm の被覆成形 M23 丸型プラグインコネクタに適しています。締め付けトルクは 2 ~ 2.5 Nn です。

一般注文データ

種別	SCREWTY M23	バージョン
注文番号	1981560000	M23 ラインおよびコネクタ用ケーブルグランド用ツールアダプタ
GTIN (EAN)	4032248677702	
数量	1 ST	

M12 K コード化および L コード化のオーバーモールドケーブル対応 Screwty



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	バージョン
注文番号	2522710000	ケーブルグランド用ツールアダプタ、モールド M12 ライン用、K および L コード
GTIN (EAN)	4050118534566	
数量	1 ST	

種別	SCREWTY M12 K+L O.SD	バージョン
注文番号	2486610000	ケーブルグランド用ツールアダプタ、モールド M12 ライン用、K および L コード
GTIN (EAN)	4050118497403	
数量	1 ST	